

Gummikudde • avkortad konform

25150.0919



Produktbeskrivning

Att användas som ett elastiskt stopp, fot osv.
Hårdheten är $55 \pm 5^\circ$ shore A. Ytterligare hårdheter ($40 \pm 5^\circ$ Shore A och $70 \pm 5^\circ$ Shore A) på förfrågan.

Material

Lager bricka
• Rostfritt stål 1.4301

Gängbussning
• Rostfritt stål 1.4301

Kropp
• NBR

Mer information

Ytterligare produkter

- Stödben, Stötdämpning
- Silikonkudde, avkortad konform

Ritning




Bild 1

Bild 2

Orderinformation

| Dimension | | | | | | Fjäderstyvhet R | Max. last | Fjäders rörelse | Temperatur | | Art.nr. | |
|---|----------------|----------------|----------------|---|---|-----------------|-----------|-----------------|------------|------|---------|------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ | l ₁ | s | t | ~ | max. | ~ | min. | max. | [g] | |
| [mm] | | | | | | [N/mm] | [N] | [mm] | [°C] | | | |
| med invändig gänga – Bild 1, rostfritt stål | | | | | | | | | | | | |
| 19 | M5 | 12 | 16 | 2 | 5 | 28 | 110 | 4 | -30 | 80 | 7 | 25150.0919 |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."