

Gummikudde • avkortad konform

25150.0938



Produktbeskrivning

Att användas som ett elastiskt stopp, fot osv.
Hårdheten är $55 \pm 5^\circ$ shore A. Ytterligare hårdheter ($40 \pm 5^\circ$ Shore A och $70 \pm 5^\circ$ Shore A) på förfrågan.

Material

Lager bricka
• Rostfritt stål 1.4301

Gängbussning
• Rostfritt stål 1.4301

Kropp
• NBR

Mer information

Ytterligare produkter

- Stödben, Stöddämpning
- Silikonkudde, avkortad konform

Ritning




Bild 1

Bild 2

Orderinformation

Dimension						Fjäderstyvhet R	Max. last max.	Fjäders rörelse	min. max.		Art.nr.	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	s	t	~		~	[°C]			
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[g]			
med invändig gänga – Bild 1, rostfritt stål												
38	M8	24,5	32	2	8	125	1200	9,5	-30	80	43	25150.0938

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."