

Gummikudde • avkortad konform

25150.0950



Produktbeskrivning

Att användas som ett elastiskt stopp, fot osv.
Hårdheten är $55 \pm 5^\circ$ shore A. Ytterligare hårdheter ($40 \pm 5^\circ$ Shore A och $70 \pm 5^\circ$ Shore A) på förfrågan.

Material

Lager bricka
• Rostfritt stål 1.4301

Gångbussning
• Rostfritt stål 1.4301

Kropp

• NBR

Mer information

Ytterligare produkter

- Stödben, Stötdämpning
- Silikonkudde, avkortad konform

Ritning




Bild 1

Bild 2

Orderinformation

Dimension						Fjäderstyvhet R	Max. last max.	Fjäders rörelse	min. max.		Art.nr.	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	s	t	~		~	min.	max.		
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]	
med invändig gänga – Bild 1, Rostfritt stål												
50	M10	32	43	2	10	155	1620	10,5	-30	80	93	25150.0950

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."