

## Gummikudde • avkortad konform

25150.1052



## Produktbeskrivning

Att användas som ett elastiskt stopp, fot osv.  
Hårdheten är  $55 \pm 5^\circ$  shore A. Ytterligare hårdheter ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A och  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) på förfrågan.

## Material

## Lager bricka

- Rostfritt stål 1.4301

## Kropp

- NBR

## Skruv

- Rostfritt stål 1.4301

## Mer information

## Ytterligare produkter

- Stödben, Stötdämpning
- Silikonkudde, avkortad konform

## Ritning




Bild 1

Bild 2

## Orderinformation

Dimension						Fjäderstyvhet R	Max. last max.	Fjäders rörelse	 min.   max.		 [g]	Art.nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	s	~		~	[°C]			
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]				
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål												
50	M10	40	32	43	2	155	1620	10,5	-30	80	112	25150.1052

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."