

## Gummikudde • låg struktur

25150.1238



### Produktbeskrivning

För dämpning, elasticitet samt ljuddämpande lager. Skyddar även ytan. Gummikudden kan också användas som distans och fot.  
Hardhet är 70 ±5° Shore A.

### Material

#### Lager bricka

- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat

#### Kropp

- NBR

### Ritning




Bild 1





Bild 2

### Orderinformation

Dimension						Fjäderstyvhet R	Max. last max.	Fjäderns rörelse	Temperatur		Vikt [g]	Art.nr.
d <sub>1</sub>	h	d <sub>2</sub> +0,5	d <sub>3</sub> +0,5	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>				min.	max.		
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]	
med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2												
38	4	5	9	2	1,1	1500	1500	1	-30	120	19	25150.1238

### Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."