

## Gummikudde • cylindrisk

25150.1478



### Produktbeskrivning

Att användas som ett elastiskt stopp, fot osv.  
Hårdheten är  $55 \pm 5^\circ$  shore A. Ytterligare hårdheter ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A och  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) på förfrågan.

### Material

#### Lager bricka

- Rostfritt stål 1.4301

#### Kropp

- Naturgummi (kautschuk NR), svart

#### Skruv

- Rostfritt stål 1.4301

### Mer information

#### Ytterligare produkter

- Stöbän, Stötdämpning

### Ritning



Bild 1




Bild 2

### Orderinformation

Dimension					Fjäderstyvhets R ~ [N/mm]	Max. last max. [N]	Fjäders rörelse ~ [mm]	Temperatur		Vikt [g]	Art.nr.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	s				min.	max.		
med skruv – Bild 2, Rostfritt stål											
75	50	M12	37	3	352	4400	12,5	-30	80	340	25150.1478

### Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."