

Silikonkudde • avkortad konform

25151.0032



Produktbeskrivning

På grund av den höga materialrenheten är denna version lämplig för alla applikationer som ställer hårda hygieniska krav (t.ex.. livsmedelsindustrin).

Att användas som ett elastiskt stopp, fot osv.

Ändstopp av silikon gummi har ett mycket högre temperaturområde än ändstopp av vanligt gummi.

Hårdheten är $55 \pm 5^\circ$ shore A. Ytterligare hårdheter ($40 \pm 5^\circ$ Shore A och $70 \pm 5^\circ$ Shore A) på förfrågan.

Material

Lager bricka

- Rostfritt stål 1.4301

Gängbussning

- Rostfritt stål 1.4301

Kropp

- Silikon gummi

Mer information

Ytterligare produkter

- Gummikudde, avkortad konform

Ritning




Bild 1

Bild 2

Orderinformation

Dimension						Fjäderstyvhet R	Max. last max.	Fjäders rörelse	min. max.		[g]	Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	s	t	[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]			
med invändig gänga – Bild 1												
32	M8	21	26	2	8	117	760	6,5	-30	200	23	25151.0032

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."