

## Silikonkudde • avkortad konform

25151.0138



## Produktbeskrivning

På grund av den höga materialrenheten är denna version lämplig för alla applikationer som ställer hårda hygieniska krav (t.ex.. livsmedelsindustrin).

Att användas som ett elastiskt stopp, fot osv.

Ändstopp av silikongummi har ett mycket högre temperaturområde än ändstopp av vanligt gummi.

Hårdheten är 55 ±5° shore A. Ytterligare hårdheter (40 ±5° Shore A och 70 ±5° Shore A) på förfrågan.

## Material

## Lager bricka

- Rostfritt stål 1.4301

## Kropp

- Silikongummi

## Skruv

- Rostfritt stål 1.4301

## Mer information

## Ytterligare produkter

- Gummikudde, avkortad konform

## Ritning




Bild 1

Bild 2

## Orderinformation

Dimension						Fjäderstyvhet R	Max. last max.	Fjäders rörelse	Temperatur		Nettovikt	Art.nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	s	~		~	min.	max.	[g]	
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]			
med skruv – Bild 2												
38	M8	10	24,5	32	2	113	900	8	-30	200	44	25151.0138

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."