

Silikonkudde • avkortad konform

25151.0151



Produktbeskrivning

På grund av den höga materialrenheten är denna version lämplig för alla applikationer som ställer hårda hygieniska krav (t.ex.. livsmedelsindustrin).

Att användas som ett elastiskt stopp, fot osv.

Ändstopp av silikongummi har ett mycket högre temperaturområde än ändstopp av vanligt gummi.

Hårdheten är 55 ±5° shore A. Ytterligare hårdheter (40 ±5° Shore A och 70 ±5° Shore A) på förfrågan.

Material

Lager bricka

- Rostfritt stål 1.4301

Kropp

- Silikongummi

Skruv

- Rostfritt stål 1.4301

Mer information

Ytterligare produkter

- Gummikudde, avkortad konform

Ritning




Bild 1

Bild 2

Orderinformation

Dimension						Fjäderstyvhet R	Max. last max.	Fjäders rörelse	Temperatur		Art.nr.	
d ₁	d ₂	l ₂	d ₃	l ₁	s	~		~	min.	max.		
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]	
med skruv – Bild 2												
50	M10	20	32	43	2	148	1580	10,7	-30	200	99	25151.0151

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."