

Gångjärn  
25160.0015

## Produktbeskrivning

Gångjärnen kännetecknas av deras kompakta och stabila konstruktion.

## Material

## Kropp

- Zink gjutet, förkromat

## Axlig


- rostfritt stål

## Mer information

## Ytterligare produkter

- Distansplattor, till gångjärn
- Gängade plattor, till gångjärn
- Positioneringsstycke, till gångjärn

## Ritning



## Orderinformation

b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimension					l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	[g]	Art.nr.
					h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> +0,5	[mm]				
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13		50	30	88	25160.0015

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."