

Gångjärn
25160.0020

Produktbeskrivning

Gångjärnen kännetecknas av deras kompakta och stabila konstruktion.

Material

Kropp

- Zink gjutet, förkromat

Axlig


- Rostfritt stål

Mer information

Ytterligare produkter

- Distansplattor, till gångjärn
- Gängade plattor, till gångjärn
- Positioneringsstycke, till gångjärn

Ritning



Orderinformation

Dimension											[g]	Art.nr.	
b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂			
[mm]													
Zink gjutet, förkromat													
60	36	21,5	8,3	8	15	8	8,5	17		60	36	165	25160.0020

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."