

Gångjärn • justerbar  
25161.0215



Produktbeskrivning

Justerbara gångjärn kan placeras horisontellt eller vertikalt genom att flytta justerbussningarna formpassat och finjusterat.

Material

Kropp

- Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta

Axlig

- Rostfritt stål

Ritning





Bild 1




Bild 2




Bild 3

Orderinformation

b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	Dimension						l <sub>2</sub>	x	[g]	Art.nr.
				d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	[mm]				
justerbar i bredd – Bild 3, Zink gjutet, svart													
60	76	42	33,5	6,5	8	15	9	8,5	34	1	255	25161.0215	

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."