

Gångjärn • justerbar
25161.0310



Produktbeskrivning

Adjustable hinges can be positioned horizontally or vertically by moving the adjusting bushings in a form-fit and finely adjusted manner.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4408, mattblästrad

Axlig

- Rostfritt stål

Ritning





Bild 1




Bild 2




Bild 3

Orderinformation

Dimension											[g]	Art.nr.	
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	x			
justerbar i bredd – Bild 3, rostfritt stål													
50	64	37	28	5,5	6	11,5	7	6,5	27	1,5	141	25161.0310	

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."