


## Gångjärn • rostfritt stål, förlängd på ena sidan

25162.0020



### Produktbeskrivning

These hinges from stainless steel are characterised by the compact design. The hinge pins are form-fit pressed and are therefore suitable for use in case of strong vibrations and shocks.

Lämpliga friktionsparningar av gångjärnskomponenterna och smörjningen minskar nötningen till ett minimum.

Utförandet med centreringssteg undviker lateral glidning vid hög belastning och skyddar därmed fästskruvarna från oacceptabla sidokrafter.

### Material


#### Kropp

- Rostfritt stål 1.4405, mattblästrad

#### Axlig

- Rostfritt stål

### Ritning



### Orderinformation

Dimension																Art.nr.
b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	b <sub>5</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	l <sub>2</sub>	[g]	
ensidig med extra monteringshål och centreringsinsatser – Bild 2, mattblästrad																
120	80	85	30	75	36	10,3	10	14,5	20	10	10,5	4	21	50	690	25162.0020

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."