

## Gångjärn • långsträckt på båda sidor

25165.0050



### Produktbeskrivning

De olika versionerna täcker många applikationer som kräver låg belastning. Dessa metallgångjärn kännetecknas av sin enkla design och de olika versionerna:

- utan hål
- med hål
- med hål för försänkta skruvar

Utförandet utan hål kan monteras genom svetsning eller genom att lägga in ett specifikt bormönster.

### Material




#### Kropp

- Rostfritt stål 1.4301


#### Axlig

- Rostfritt stål 1.4301

### Ritning



## Orderinformation

b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	Dimension			Hållkraft			 [g]	Art.nr.
		d <sub>2</sub> [mm]	h <sub>1</sub> ~	h <sub>2</sub>	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~ [N]	F <sub>3</sub> ~		
utan hål – Bild 1, Rostfritt stål									
60	30	3	6	1,5	700	500	450	25	25165.0050

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."