

Gångjärn • långsträckt på e sida
25165.0070



Produktbeskrivning

De olika versionerna täcker många applikationer som kräver låg belastning. Dessa metallgångjärn kännetecknas av sin enkla design och de olika versionerna:

- utan hål
- med hål
- med hål för försänkta skruvar

Utförandet utan hål kan monteras genom svetsning eller genom att lägga in ett specifikt bormönster.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4301

Axlig

- Rostfritt stål 1.4301

Ritning





Bild 1

Bild 2

Bild 3



Orderinformation

Dimension					Hållkraft			Art.nr.	
b ₁	l ₁	d ₂	h ₁ ~	h ₂	F ₁ ~	F ₂ ~	F ₃ ~		[g]
utan hål – Bild 1, Rostfritt stål									
75	50	6	10	2	1600	2000	1000	81	25165.0070

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."