

Gångjärn • långsträckt på e sida
25165.0155



Produktbeskrivning

De olika versionerna täcker många applikationer som kräver låg belastning. Dessa metallgångjärn kännetecknas av sin enkla design och de olika versionerna:

- utan hål
- med hål
- med hål för försänkta skruvar

Utförandet utan hål kan monteras genom svetsning eller genom att lägga in ett specifikt bormönster.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4301

Axlig

- Rostfritt stål 1.4301

Ritning





Bild 1

Bild 2

Bild 3



Orderinformation

| b ₁ | l ₁ | b ₂ | Dimension | | | | | | Hållkraft | | | Art.nr. | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------------|
| | | | b ₃ | d ₁ | d ₂ | h ₁ | h ₂ | l ₂ | F ₁ | F ₂ | F ₃ | | |
| [mm] | | | | | | | | | ~ | ~ | ~ | [g] | |
| med hål – Bild 2, Rostfritt stål | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 40 | 32,5 | 12,5 | 4,2 | 4 | 8 | 2 | 18 | 1200 | 1000 | 1000 | 45 | 25165.0155 |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."