

SIMPLEX mjuka hammare, 50:40 • TPE-soft; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag

3001.051



Produktbeskrivning

SIMPLEX-mjukhammare ur serien 3001 levereras med specialinsatser D 50 mm, som är inbyggda i höljet D 40 mm. De överdimensionerade kontaktytorna ger maximalt skydd vid skonsam bearbetning av arbetsstycken med ömtåliga ytor. Denna modell är utrustad med insatser av TPE mjuk (3201.051) på varje sida. Denna insats är den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig stötdämpning vid arbeten, som kräver lätta slag. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Stora slag ger maximalt skydd för exakt behandling av arbetsstycken med känsliga ytor.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med mjuk TPE-insats (blå, inga fläckar, kraftig stötdämpning) på båda sidor.
- Överdimensionerade D 50 mm kontaktytor är inbyggda i höljet D 40 mm: maximalt skydd vid bearbetning av ömtåliga ytor.
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.

Användningsområden

Positionering och justering av lätta/känsliga arbetsstycken, prototyper, möbelmontering, fanering, drivning av kopplingar i känsliga miljöer, stoppning / sadelmakare, avslagning av bolstermöbler, losstagning av klamrar

Material

Handtag

- Trä

Inlägg

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø			Dimension		GTIN	ecl@ss 10.1	Art.nr. ¹⁾
			Längd x Bredd x Höjd				
			[mm]	[g]			
50	120	330	330 x 110 x 50	680	4030618305552	21-04-09-16	3001.051

¹⁾ Denna hammars inlägg Ø 50 är inbyggda i huset Ø40.

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."