

## SIMPLEX-släggor • Superplast; med gjutjärnshölje och hickoryhandtag

3007.081



### Produktbeskrivning

SIMPLEX-släggor i serie 3007 är utrustade med insatser av superplast på varje sida. Denna Halder toppsäljare är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat. Denna produkt finns i 4 versioner: D 80 mm med en totalvikt av 3.090 g och en totallängd av 80 cm; D 100 mm med en totalvikt av 5.200 g och en totallängd av 100 cm; D 125 mm med en totalvikt av 7.700 g och även D 140 mm med en totalvikt av 7.900 g, båda av dem med en totallängd av 104 cm. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-släggor med superplastinsatser på båda sidor (vita, medelhårda, mycket hållbara).
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat.
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- De finns i 4 versioner: D 80 mm (totalvikt 3.090 g), D 100 mm (totalvikt 5.200 g) D 125 mm (totalvikt 7.700 g) och D 140 mm (total vikt 7.900 g).

### Användningsområden

Trädgård och markanläggning, kantstenläggning, staketkonstruktioner, driva in stålklar, byggnadsställningar, tältställningar, snickeriarbeten

### Material

#### Handtag

- Hickory

#### Inlägg

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

#### Huset

- Gjutjärn

### Orderinformation

| Ø  |     |     | Dimension                    |      | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.nr.  |
|----|-----|-----|------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
|    |     |     | Längd x Bredd x Höjd<br>[mm] |      |               |                   |             |          |
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80               | 3090 | 4030618300854 | AAA938c002        | 21-04-09-20 | 3007.081 |

Användningsexempel





## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."