

SIMPLEX-släggor • TPE-mjuk / kompositgummi; med gjutjärnhölje och hickoryhandtag

3012.081



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serien 3012 förfogar över den populära insatskombinationen TPE-soft / gummikomposition. Den blåa TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen i SIMPLEX-serien, starkt dämpande och därmed lämplig för känsliga arbeten. I jämförelse med den traditionella gummihammaren efterlämnar den inga oönskade svarta nötningsrester. Den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) är mycket slitstark, dämpande och luktfri och håller mångdubbelt längre än en traditionell gummihammare. Höljet av aducerat gjutgods är försett med en integrerad skaftskyddshylsa, som sörjer för hög brottsäkerhet. Det långfibriga, mycket stabila hickory-skaftet är lackerat och ergonomiskt utformat. Enligt den smarta SIMPLEX-principen kan alla komponenter bytas ut och kompletteras. Det skonar inte endast plånboken utan också resurserna. Denna slägghammare finns som D 80 mm med en totalvikt av 3.205 g och en totallängd av 80 cm, samt som slägghammare med gummiinsats med stödfot (3012.281).

Produktegenskaper:

- SIMPLEX – skonhammare i insatskombinationen TPE-soft (blå, mjuk, nötningsfri) / gummikomposition (svart, medelhård, dämpande, luktfri, slitstark).
- Hölje av aducerat gjutgods med integrerad skaftskyddshylsa och hög brottsäkerhet.
- Högvärdigt, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformat träskaft; greppområde dubbelt lackerat (okänsligt mot smuts).
- Alla delar kan bytas ut / kompletteras, är därmed mycket lönsamma och resurssparande.
- Finns med D 80 mm (3.205 g totalvikt), dessutom som slägghammare med gummiinsats med stödfot (3012.281).

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, kantstenläggning, murning- / trappmontering, staketkonstruktioner, byggnadsställningar, tältställningar, monteringsfärdiga huskonstruktioner

Material

Handtag

- Hickory

inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

inlägg 2

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø			Dimension		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd [mm]					
80	175	800	800 x 175 x 80	3205	4030618312352	AAA938c002	21-04-09-20	3012.081

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."