

SIMPLEX mjuk hammare • TPE-mjuk / kompositgummi; med gjutjärnshölje och extra kort trähandtag av hög kvalitet

3012.082



Produktbeskrivning

Denna SIMPLEX-skonhammare har ett extra kort skaft. Den kompakta designen förhindrar att skaftänden slår i marken - till exempel vid stenläggningsarbeten.

SIMPLEX-serie 3012 är utrustad med den populära kombinationen av slag TPE-mjuk / kompositgummi.

Det blå TPE-slaget (serie 3201) är det mjukaste i SIMPLEX-serien och erbjuder en stark stötdämpning för arbeten som kräver en lätt hand. Till skillnad från vanliga gummihammare så lämnar den inte efter sig några oönskade svarta märken.

Det medelhårda slaget (serie 3202) är extremt slitstarkt, slagtäligt och luktfritt och erbjuder en mycket längre livslängd än konventionella gummihammare.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerad handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högvärdiga, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade och extra korta träskaftet har i greppområdet dubbel lackering och är därmed okänslig för smuts.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Produktfunktioner:

- SIMPLEX mjukhammare D80mm med kombinationen av slag TPE-mjuk / kompositgummi (svart, medelhårt, stötdämpande, luktfritt och slitstarkt)
- Extra kort skaft, skaftänden slår inte emot.
- Hölje tillverkat av gjutjärn med integrerad handskyddshylsa och utmärkt brottsmotstånd
- Högkvalitativt, vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat trähandtag; greppytan är försedd med dubbla lackskikt (smutsavvisande)
- Alla delar kan bytas ut / återmonteras, vilket spar både tid och pengar.

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, golvkakling

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

inlägg 2

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Lågt slitage

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø	Dimension		Handtagsversion		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.	
	Längd x Bredd x Höjd			[g]					
	[mm]								
80	175	325	325 x 175 x 80	extra kort	2740	4030618312888	AAA905c002	21-04-09-16	3012.082

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."