

## SIMPLEX mjuk hammare • Kompositgummi, med "stand-up" / TPE-mjuk; med gjutjärnshölje och extra kort trähandtag av hög kvalitet

3012.262



### Produktbeskrivning

Denna SIMPLEX-skonhammare har ett extra kort skaft. Den kompakta designen förhindrar att skaftänden slår i marken - till exempel vid stenläggningsarbeten.

SIMPLEX-serie 3012 finns med den populära insatskombinationen av TPE mjuk / kompositgummi.

Den blåa, mjuka TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig stötdämpning vid arbeten, som kräver lätta slag. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Tack vare sin genialiska form låter gummiinsatsen med "stand-up" (3202.260) hammaren stå säkert på sitt huvud och minskar därmed behovet att böja sig fram, så att man kan arbeta på ett mycket mer ergonomiskt och för ryggen angenämt sätt. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den beprövade gummiblandningen en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerad handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högvärdiga, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade och extra korta träskaftet har i greppområdet dubbel lackering och är därmed okänslig för smuts.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombinationen av TPE mjuk (blå, mjuk, inga fläckar) / gummiinsats med "stand-up" (3202.260) för ryggvänligt arbete utan att man behöver böja sig fram.
- Extra kort skaft, skaftänden slår inte emot.
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.

### Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, golvkakling

### Material

#### Handtag

- Trä

#### inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

#### inlägg 2

- Kompositgummi, svart, med "Stand Up"-funktion
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Lågt slitage

#### Huset

- Gjutjärn

### Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd [mm]	Handtagsversion	[g]	GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
60	150	280	280 x 145 x 60	extra kort	1454	4030618314349	AAA905c002	21-04-09-16	3012.262

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."