

## SIMPLEX mjuk hammare • TPE-mjuk / TPE-medium; med gjutjärnshölje och trähandtag av hög kvalitet

3013.080



### Produktbeskrivning

SIMPLEX serie 3013 finns tillgänglig med kombinationen av slagytor TPE-soft / TPE-mid. Båda insatserna är termoplastiska elastomerer och lämnar inga färgmärken eller - till skillnad från konventionella klubbor - oönskade svarta märken.

Den blå insatsen TPE-soft (serie 3201) är den mjukaste insatsen i SIMPLEX-serien och erbjuder kraftig slagdämpning för arbeten som kräver lätta slag.

Den grå, medelhårda insatsen TPE-mid (serie 3203) möjliggör en högre kraft som är jämförbar med en insats av kompositgummi (serie 3202).

Huset av gjutjärn kommer med ett integrerat skaftskydd som ger ett högt skydd mot slag på skaftet.

Skaftet dämpar vibrationer och är ergonomiskt utformat. Det högkvalitativa träskaftet har ett dubbelt lager av lack på greppytan och är därför motståndskraftigt mot smuts.

I linje med principen för SIMPLEX, så är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta ger besparingar både för miljön och plånboken.

Denna version är tillgänglig i storlekar från D30mm till D80mm. Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3013.082).

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av TPE mjuk (blå, mjuk, inga fläckar) / plast (röd, hård, beständig mot olja och fett).
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30mm till D 80mm.
- D80mm finns med extra kort skaft (3013.082).

### Användningsområden

Naturstenarbete, murning- / trappmontering, gipsväggkonstruktioner, möbelmontering, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri, uppsättning av prefabricerade väggar, positionering av balkar

### Material

#### Handtag

- Trä

#### inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

#### inlägg 2

- TPE medium, grå
- Inga märken
- Medelhård

#### Huset

- Gjutjärn

### Orderinformation

Ø	Längd	Bredd	Höjd	Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
									[mm]
80	175	490		490 x 175 x 80	2760	4030618312307	AAA905c002	21-04-09-16	3013.080

Användningsexempel











## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."