

SIMPLEX-slaggor • TPE-mjuk / TPE-medium; med gjutjärnhölje och hickoryhandtag

3013.081



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serien 3013 förfogar över insatskombinationen TPE-soft / TPE-mid. Båda insatser är av termoplast-elastomerer och efterlämnar inga färgrester; i jämförelse med traditionella gummihammare efterlämnas inga oönskade svarta nötningsrester. Den blåa TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen i SIMPLEX-serien, starkt dämpande och därmed lämplig för känsliga arbeten. Den medelhårda, gråa TPE-mid-insatsen (serie 3203) möjliggör en högre slagkraft i jämförelse med insatsen av gummikomposition (serie 3202). Höljet av aducerat gjutgods är försett med en integrerad skaftskyddshylsa, som sörjer för hög brottsäkerhet. Det högvärdiga, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade träskaftet har i greppområdet dubbel lackering och är därmed okänslig för smuts. Enligt den smarta SIMPLEX-principen kan alla komponenter bytas ut och kompletteras. Det skonar inte endast plånboken utan också resurserna. Denna slagghammare finns med D 80 mm och en totalvikt av 3.125 g och en totallängd av 80 cm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX – skonhammare i insatskombinationen TPE-soft (blå, mjuk, nötningsfri) / TPE-Mid (grå, medelhård, nötningsfri).
- Hölje av aducerat gjutgods med integrerad skaftskyddshylsa och hög brottsäkerhet.
- Högvärdigt, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformat träskaft; greppområde dubbelt lackerat (okänsligt mot smuts).
- Alla delar kan bytas ut / kompletteras, är därmed mycket lönsamma och resurssparande.
- Finns i D80mm (3.125g totalvikt).

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, naturstenarbete, kuivarakentaminen, möbelmontering, finsnickeri

Material

Handtag

- Hickory

inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

inlägg 2

- TPE medium, grå
- Inga märken
- Medelhård

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

| Ø | | Dimension | Längd x Bredd x Höjd | | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.nr. |
|----|-----|-----------|----------------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | [mm] |
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | 3125 | 4030618312369 | AAA938c002 | 21-04-09-20 | 3013.081 |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."