

## SIMPLEX mjuk hammare • TPE-mjuk / TPE medium; med gjutjärnshölje och extra kort trähandtag av hög kvalitet

3013.082



### Produktbeskrivning

Denna SIMPLEX-skonhammare har ett extra kort skaft. Den kompakta designen förhindrar att skaftänden slår i marken - till exempel vid stenläggningsarbeten.

SIMPLEX serie 3013 finns tillgänglig med kombinationen av slagytor TPE-soft / TPE-mid. Båda insatserna är termoplastiska elastomerer och lämnar inga färgmärken eller - till skillnad från konventionella klubbor - oönskade svarta märken.

Den blå insatsen TPE-soft (serie 3201) är den mjukaste insatsen i SIMPLEX-serien och erbjuder kraftig slagdämpning för arbeten som kräver lätta slag.

Den grå, mediumhårda insatsen TPE-mid (serie 3203) möjliggör en högre kraft som är jämförbar med en insats av kompositgummi (serie 3202).

Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerad handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högvärdiga, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade och extra korta träskaftet har i greppområdet dubbel lackering och är därmed okänslig för smuts.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av TPE mjuk (blå, mjuk, inga fläckar) / plast (röd, hård, beständig mot olja och fett).
- Extra kort skaft, skaftänden slår inte emot.
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.

### Användningsområden

Naturstenarbete, murning- / trappmontering, gipsväggkonstruktioner, möbelmontering, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri, uppsättning av prefabricerade väggar, positionering av balkar

### Material

#### Handtag

- Trä

#### inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

#### inlägg 2

- TPE medium, grå
- Inga märken
- Medelhård

#### Huset

- Gjutjärn

### Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	Handtagsversion	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]							
80	175	325	325 x 175 x 80	extra kort	2660	4030618312895	AAA905c002	21-04-09-16	3013.082

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."