

SIMPLEX-slaggor • TPE-mjuk / superplast; med gjutjärnhölje och hickoryhandtag

3017.081



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serien 3017 förfogar över insatskombinationen TPE-soft / Superplastik. Den blåa TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen i SIMPLEX-serien, starkt dämpande och därmed lämplig för känsliga arbeten. I jämförelse med den traditionella gummihammaren efterlämnar den inga oönskade svarta nötningsrester. Superplastik-insatsen (serie 3207) möjliggör en högre slagkraft än gummiinsatsen. Det är en medelhård plast-insats av strängsprutat, extremt homogent material. Jämfört med strängsprutade plast-insatser är den därför väsentligt slitstarkare och motståndskraftigare. Höljet av aducerat gjutgods är försett med en integrerad skaftskyddshylsa, som sörjer för hög brottsäkerhet. Det högvärdiga, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade träskaffet har i greppområdet dubbel lackering och är därmed okänslig för smuts. Enligt den smarta SIMPLEX-principen kan alla komponenter bytas ut och kompletteras. Det skonar inte endast plånboken utan också resurserna. Denna slagghammare finns med D 80 mm och en totalvikt av 3.130 g och en totallängd av 80 cm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX – skonhammare i insatskombinationen TPE-soft (blå, mjuk, nötningsfri) / Superplastik (svart, medelhård, mycket motståndskraftig).
- Hölje av aducerat gjutgods med integrerad skaftskyddshylsa och hög brottsäkerhet.
- Högvärdigt, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformat träskaffet; greppområde dubbelt lackerat (okänsligt mot smuts).
- Alla delar kan bytas ut / kompletteras, är därmed mycket lönsamma och resurssparande.
- Finns i D 80 mm (3.130 g totalvikt).

Användningsområden

Finsnickeri, dörr tillverkning, möbelmontering, arbete med natursten

Material

Handtag

- Hickory

inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

inlägg 2

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

| Ø | | | Dimension | | | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.nr. |
|----|-----|-----|----------------------|------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | Längd x Bredd x Höjd | [mm] | | | | | |
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | | 3130 | 4030618312376 | AAA938c002 | 21-04-09-20 | 3017.081 |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."