

SIMPLEX mjuk hammare • Kompositgummi, med "Stand-Up"-funktion / TPE-mid; med gjutjärnshus och högkvalitativt träskaft.

3023.280



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3023 finns med insatskombinationen av TPE medium / kompositgummi med "stand-up". Den medelhårda gummiinsatsen med "stand-up" (3202.2) är ytterligare en utveckling av Halders toppsäljare. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Tack vare formfaktorns genialiska form kan hammaren stå säkert på sitt huvud och minskar därmed behovet att böja sig fram, så att man kan arbeta på ett mycket mer ergonomiskt och för ryggen angenämt sätt. Den gråa, medelhårda TPE-insatsen (serie 3203) tål slagkrafter, som kan jämföras med den svarta gummiinsatsen. Skillnaden är, att den inte efterlämnar några oönskade svarta fläckar. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekarna D60mm och D80mm. Utförandet D60mm och D80mm finns också med extra kort skaft (3023.262, 3023.282).

Produktegenskaper:

- Ytterligare utveckling av Halders toppsäljare: Gummiinsatsen med "stand-up" (3202.2) garanterar för ryggvänligt arbete och minskar behovet att böja sig fram.
- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av TPE medium (grå, medelhård, inga fläckar) / kompositgummi med "stand-up" (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage).
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekarna D60mm och D80mm.
- D60mm och D80mm finns med extra kort skaft (3023.262, 3023.282).

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, murning- / trappmontering, naturstenarbete

Denna hammare har en speciell insats med "Stand-Up"-funktion.

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- TPE medium, grå
- Inga märken
- Medelhård

inlägg 2

- Kompositgummi, svart, med "Stand Up"-funktion
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Lågt slitage

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø			Dimension			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd	[mm]					
80	175	490	490 x 175 x 80		2875	4030618312406	AAA905c002	21-04-09-16	3023.280

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."