

SIMPLEX mjuk hammare • Kompositgummi / nylon; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag.

3028.050



Produktbeskrivning

Den finns med insatskombinationen kompositgummi / nylon, SIMPLEX-serie 3028 täcker ett brett spektrum av applikationer och används därför flitigt inom metallbearbetningsindustrin. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Nyloninsatsen (serie 3208) erbjuder utmärkt stötstyrka och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Dessutom är den också beständig mot olja och fett. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Detta utförande finns i storlekarna D30mm till D80mm, även som slägghammare (3028.081) och D60mm och D80mm med gummiinsats med stödfot (3028.261). Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3028.082).

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) / nylon (vit, hård, mycket slitstark, ingen flisning ens vid minusgrader, beständig mot olja och fett).
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Denna version finns som slägga i storlekar från D30mm till D80mm och i storlek D60mm och D80mm med gummiinsats och "stand-up".
- Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3028.082).
- Halders toppsäljare.

Användningsområden

Montering av arbetsstycken med vassa kanter, husmontering, anläggning, hallkonstruktioner, stålkonstruktioner, utställningsbyggnad, reparation och underhållsarbete

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Lågt slitage

inlägg 2

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø	Längd	Bredd	Höjd	[mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
									370
50	135	370	370 x 135 x 50	[mm]	[g]	4030618300755	AAA905c002	21-04-09-16	3028.050

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."