

## SIMPLEX mjuk hammare • Kompositgummi / nylon; med gjutjärnshölje och extra kort trähandtag av hög kvalitet

3028.082



### Produktbeskrivning

Denna SIMPLEX-skonhammare har ett extra kort skaft. Den kompakta designen förhindrar att skaftänden slår i marken.

Den finns med insatskombinationen kompositgummi / nylon, SIMPLEX-serie 3028 täcker ett brett spektrum av applikationer och används därför flitigt inom metallbearbetningsindustrin. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Nyloninsatsen (serie 3208) erbjuder utmärkt stöt kvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Dessutom är den också beständig mot olja och fett.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerade handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högvärdiga, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade och extra korta träskaftet har i greppområdet dubbel lackering och är därmed okänslig för smuts.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare D80mm med insatskombination av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) / nylon (vit, hård, mycket slitstark, ingen flisning ens vid minusgrader, beständig mot olja och fett).
- Extra kort skaft, skaftänden slår inte emot.
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Halders toppsäljare.

### Användningsområden

Montering av arbetsstycken med vassa kanter, husmontering, anläggning, hallkonstruktioner, stålkonstruktioner, utställningsbyggnad, reparation och underhållsarbete

### Material

#### Handtag

- Trä

#### inlägg 1

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Lågt slitage

#### inlägg 2

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

#### Huset

- Gjutjärn

### Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd [mm]	Handtagsversion	[g]	GTIN	profi@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
80	175	325	325 x 175 x 80	extra kort	2790	4030618312932	AAA905c002	21-04-09-16	3028.082

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."