

## SIMPLEX-slaggor • Kompositgummi med "Stand-Up"-funktion / nylon; med gjutjärnshus och träskafft av hickory

3028.281



### Produktbeskrivning

Med en insatskombinationen av kompositgummi / nylon täcker SIMPLEX-slaggan D60mm och D80mm ett brett spektrum av applikationer och används därför flitigt inom metallbearbetningsindustrin. Denna toppsäljare från Halder har nu utvecklats ytterligare: Tack vare sin genialiska form låter gummiinsatsen med "stand-up" (3202.2) hammaren stå säkert på sitt huvud och minskar därmed behovet att böja sig fram, så att man kan arbeta på ett mycket mer ergonomiskt och för ryggen angenämt sätt. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den beprövade gummiblandningen en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Nyloninsatsen (serie 3208) erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Dessutom är den också beständig mot olja och fett. Det 70 cm långa hickoryhandtaget gör det möjligt att utan ansträngning ta tag i slaggan från ett stående läge. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Det medför både kostnads- som resursbesparingar. Finns i storlekarna D60mm och D80mm. Finns också med ett kort handtag.

Produktegenskaper:

- Ytterligare utveckling av Halders toppsäljare: Gummiinsatsen med "stand-up" (3202.2) i kombination med det 70 cm långa handtaget garanterar för ryggvänligt arbete och minskar behovet att böja sig fram.
- SIMPLEX-slaggor med insatskombination av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) / nylon (vit, hård, mycket slitstark, ingen flisning ens vid minusgrader, beständig mot olja och fett).
- 70 cm långt, kan hickoryhandtaget lätt plockas upp från ett stående läge.
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekarna D60mm och D80mm, finns också med ett kort handtag.
- Halders toppsäljare.

### Användningsområden

Montering av arbetsstycken med vassa kanter, husmontering, anläggning, hallkonstruktioner, stålkonstruktioner, utställningsbyggnad, reparation och underhållsarbete

Denna hammare har en speciell insats med "Stand-Up"-funktion.

### Material

#### Handtag

- Hickory

#### inlägg 1

- Kompositgummi, svart, med "Stand Up"-funktion
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Lågt slitage

#### inlägg 2

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- Olje och fett beständig

#### Huset

- Gjutjärn

### Orderinformation

Ø			Dimension		GTIN	proficl@ss 5.0	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd [mm]				
80	175	800	800 x 175 x 80	3520	4030618312468	AAA938c002	3028.281

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."