

SIMPLEX mjuk hammare • Kompositgummi, med "stand-up" / mjukmetall; med gjutjärnshölje och extra kort trähandtag av hög kvalitet

3029.282



Produktbeskrivning

Denna SIMPLEX-skonhammare har ett extra kort skaft. Den kompakta designen förhindrar att skaftänden slår i marken.

SIMPLEX-serie 3029 inkluderar insatskombinationen av kompositgummi / mjukmetall.

Tack vare sin genialiska form låter gummiinsatsen med "stand-up" (3202.260) hammaren stå säkert på sitt huvud och minskar därmed behovet att böja sig fram, så att man kan arbeta på ett mycket mer ergonomiskt och för ryggen angenämt sätt.

Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den beprövade gummiblandningen en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare.

Tillverkad av aluminium, den silverfärgade insatsen av mjuk metall (serie 3209) är hård, värmebeständig och en ersättning för en klassisk blyhammare.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerad handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högvärdiga, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade och extra korta träskaftet har i greppområdet dubbel lackering och är därmed okänslig för smuts.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Produktegenskaper:

- Gummiinsatsen med "stand-up" (3202.260) garanterar för ryggvänligt arbete och minskar behovet att böja sig fram.
- SIMPLEX-mjukhammare D80mm med insatskombination av kompositgummi med "stand-up" (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) / mjukmetall (silverfärgad, hård, värmebeständig).
- Extra kort skaft, skaftänden slår inte emot.
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Insatsen av mjukmetall är tillverkad av aluminium och ersätter standardhammare av bly.

Användningsområden

Formkonstruktion, anläggning, montage / reparatie in de automotive en vrachtwagen branche

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- Kompositgummi, svart, med "Stand Up"-funktion
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Lågt slitage

inlägg 2

- Mjukmetall, silver
- hård
- Värmetåligt

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd [mm]	Handtagsversion	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
									
80	175	325	325 x 175 x 80	extra kort	3450	4030618312994	AAA905c002	21-04-09-16	3029.282

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."