

SIMPLEX mjuka hammare, 50:40 • TPE-soft; med aluminiumhus och högkvalitativt trähandtag

3101.051



Produktbeskrivning

Denna SIMPLEX-mjukhammare levereras med specialinsatser D 50 mm, som är inbyggda i höljet D 40 mm. De överdimensionerade kontaktytorna ger maximalt skydd vid skonsam bearbetning av arbetsstycken med ömtåliga ytor. Denna serie 3101 är utrustad med insatser av TPE mjuk (serie 3201) på varje sida. Denna insats är den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig stötdämpning vid arbeten, som kräver lätta slag. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen ger användaren möjlighet att använda och kontrollera rätt slagstyrka. Det gör det enkelt att hantera material, som lätt går sönder. Det gör mjukhammaren också till ett verktyg med minimal vikt, som är lätt att bära med sig. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Stora slag ger maximalt skydd för exakt behandling av arbetsstycken med känsliga ytor.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med mjuk TPE-insats (blå, inga fläckar, kraftig stötdämpning) på båda sidor.
- Överdimensionerade D 50 mm kontaktytor är inbyggda i höljet D 40 mm: maximalt skydd vid bearbetning av ömtåliga ytor.
- Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen gör det lätt för användaren att använda och kontrollera rätt slagstyrka (idealt för arbete med material, som lätt går sönder).
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.

Användningsområden

Positionering och justering av lätta/känsliga arbetsstycken, prototyper, möbelmontering, fanering, drivning av kopplingar i känsliga miljöer, stoppning / sadelmakare, avslagning av bolstermöbler, losstagning av klamrar

Material

Handtag

- Trä

Inlägg

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

Huset

- Aluminium Al

Orderinformation

Ø			Dimension		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr. ¹⁾
			Längd x Bredd x Höjd [mm]					
50	120	330	330 x 110 x 50	430	4030618305170	AAA905c002	21-04-09-16	3101.051

¹⁾ Denna hammars inlägg Ø 50 är inbyggda i huset Ø40.

Användningsexempel





Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."