

## SIMPLEX mjuk hammare • Kompositgummi; med aluminiumhus och högkvalitativt träskaff

3102.030



### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3102 är utrustad med insatsen av kompositgummi på varje sida. Denna medelhårda gummiinsats (serie 3202) är en absolut toppsäljare. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen ger användaren möjlighet att använda och kontrollera rätt slagstyrka. Det gör det enkelt att hantera material, som lätt går sönder. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatser av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) på båda sidor.
- Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen gör det lätt för användaren att använda och kontrollera rätt slagstyrka (idealt för arbete med material, som lätt går sönder).
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande)..
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm

### Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, kantstenläggning murning- / trappmontering, staketkonstruktioner, byggnadsställningar, tältställningar, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten, underhåll och reparationsarbete

### Material

#### Handtag

- Trä

#### Inlägg

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Skonsam

#### Huset

- Aluminium Al

### Orderinformation

Ø			Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
30	90	295	295 x 90 x 30	210	4030618300366	AAA905c002	21-04-09-16	3102.030

### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

#### Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

#### Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."