

Aktionsboxen Snickerier • SIMPLEX-mjukhammare 50:40 TPE-mjuk / superplast & 2x BESSEY GEARKLAMP

3117s005



Produktbeskrivning

Aktionsboxen Snickerier innehåller SIMPLEX-skonhammaren 50:40 TPE-mjuk / superplast med aluminiumhölje och två BESSEY GEARKLAMP GK15.

SIMPLEX-skonhammaren 50:40 (art 3117.051) med sina överdimensionerade ytor lämpar sig utmärkt för snickeriarbeten. Genom sin överstorlek förhindrar insatserna nämligen, att det extra lätta aluminiumhöljet slår emot arbetsstycket och undviker därmed oönskade skador.

SIMPLEX 50:40 i kombination av superplast och TPE-mjuk-insatsen ger tack vare den välbeprövade SIMPLEX-principen två hammare i ett.

Med den blå mycket mjuka TPE-insatsen kan träförbindelser sammanföras skonsamt för materialet. Dessutom lämnar TPE-insatserna i motsats till många andra skonhammare inga oönskade färgrester på arbetsstycket.

Den hårdare, mycket motståndskraftiga insatsen av superplast däremot möjliggör en väsentligt högre slagkraft, och användaren kan till exempel lekande lätt slå in beslag och dymligar.

Med kugghjulsklämman GEARKLAMP GK 15 (art GK15) kan spännarbeten utföras också i mycket trånga utrymmen, eftersom spindeln har separerats från handtaget och placerats runt skenan. Därifrån överförs spännkraften vid varje rotation via en i glidbygeln anordnad mekanik till spindeln. I jämförelse med klassiska skruv- eller enhandstvingar är kugghjulsklämman väsentligt kompaktare.


Produktens kännetecken:

- SIMPLEX-skonhammare i insatskombinationen TPE-mjuk (blå, mjuk, nötningsfri) / superplast (vit, medelhård, mycket motståndskraftig).
- Överdimensionerade slagytan D 50 mm i höljet D 40 mm ger maximalt skydd vid bearbetning av ömtåliga ytor.
- Det extra lätta aluminiumhöljet gör skonhammaren extremt lätthanterlig och ger användaren god kontroll av slagkraften (idealt också för brottkänsliga material).
- SIMPLEX-principen: Alla delar kan bytas ut / kompletteras, är därmed mycket lönsamma och resurssparande.
- Dessutom två GEARKLAMP GK15 från BESSEY:
 - Inga störande verktygsdelar i arbetsområdet.
 - Ergonomisk hantering garanteras i varje spännsituation.
 - Enormt flexibel och användbar vid ytterst trånga platsförhållanden.
 - 2-komponent-plasthandtag för säker hantering.
 - Snabbförskjutnings-knapp för snabb justering av glidbygeln.
 - Svängbar tryckplatta för perfekt anpassning till arbetsstycket.
 - Glidbygelns plasthölje skyddar drivmekaniken mot damm och spån.

Användningsområden

Snickarverkstäder, dörrkonstruktion, positionering av lätta / ömtåliga arbetsstycken, modellkonstruktion, möbeltillverkning, fanerarbeten, inslagning av beslag i känsliga miljöer

Orderinformation

Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm]	 [g]	GTIN	Art.nr.
250 x 85 x 335	1008	4008158042381	3117s005

Användningsexempel







Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."