

## SIMPLEX mjuk hammare • Kompositgummi / plast; med aluminiumhus och högkvalitativt trähandtag

3126.030



### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3126 inkluderar insatskombinationen av kompositgummi / plast. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Den röda plastinsatsen (serie 3206) är hård och också beständig mot olja och fett. Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen ger användaren möjlighet att använda och kontrollera rätt slagstyrka. Det gör det enkelt att hantera material, som lätt går sönder. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) / plast (röd, hård, beständig mot olja och fett).
- Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen gör det lätt för användaren att använda och kontrollera rätt slagstyrka (idealt för arbete med material, som lätt går sönder).
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

### Användningsområden

För lätta till måttligt ansträngande arbeten, montage / reparation i de automotive en vrachtwagen branche, ta bort bucklor, underhållsarbete, byggnadsställningar, tältställningar, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten

### Material

#### Handtag

- Trä

#### inlägg 1

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Lågt slitage

#### inlägg 2

- Plast, röd
- hård
- Olje och fett beständig
- Universell

#### Huset

- Aluminium Al

### Orderinformation

Ø			Dimension			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30	[mm]	280	4030618304715	AAA905c002	21-04-09-16	3126.030

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."