

SIMPLEX mjuk hammare • Superplastic / nylon; med aluminiumhus och högkvalitativt trähandtag

3178.050



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3178 levereras med en insatskombination av superplast / nylon. Superplastinsatsen (serie 3207) är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Nyloninsatsen (serie 3208) erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material och kommer inte att flisa ens vid minusgrader. Dessutom är den också beständig mot olja och fett. Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen ger användaren möjlighet att använda och kontrollera rätt slagstyrka. Det gör det enkelt att hantera material, som lätt går sönder. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av superplast (vit, medelhård, mycket hållbar) / nylon (vit, hård, mycket slitstark, ingen flisning ens vid minusgrader, beständig mot olja och fett).
- Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen gör det lätt för användaren att använda och kontrollera rätt slagstyrka (idealt för arbete med material, som lätt går sönder).
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Användningsområden

Positionering av lätta / känsliga arbetstycken

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

inlägg 2

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

Huset

- Aluminium Al

Orderinformation

Ø	Längd	Bredd	Höjd	Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
									[mm]
50	135	370		370 x 135 x 50	680	4030618305538	AAA905c002	21-04-09-16	3178.050

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."