

**SIMPLEX slag, 50:40** · Superplast, vit  
3207.051**Produktbeskrivning**

SIMPLEX-insatsen av superplast (serie 3207) med sin hårdhet av ca 65 shore D är en medelhård insats. Denna vita plastinsats är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Denna specialversion har en huvuddiameter av 50 mm, men är inbyggd i höljet D 40 mm. De överdimensionerade kontaktytorna ger maximalt skydd vid skonsam bearbetning av arbetsstycken med ömtåliga ytor utan risk för skrapmärken genom höljet.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-insats av superplast
- Vit
- Mjuk
- Medelhård
- Mycket hållbar.
- Huvuddiameter D 50 mm för montering i höljet D 40 mm.
- Överdimensionerade kontaktytor förhindrar skrapmärken genom höljet

**Användningsområden**

Drivning av kopplingar i känsliga miljöer, kevyiden työkappaleiden asettelu, finsnickeri, möbelmontering

**Material****Insats**

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

**Orderinformation**

Ø	Dimension	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	Längd x Bredd x Höjd [mm]					
50	55 x 55 x 55	80	4030618304050	AAA938c002	21-04-91-06	3207.051

**Överensstämmelse****RoHS-kompatibel**

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

**Innehåller inte SVHC-ämnen**

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

**Innehåller inte ämnen i proposition 65**

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Fri från konfliktmineraler**

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."