

## SIMPLEX-slag • Nylon, vit

### 3208.040



#### Produktbeskrivning

SIMPLEX-insatsen av plast (serie 3208) med sin hårdhet av ca 73 shore D är en extra hård insats. Denna vita polyamidinsats erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Dessutom är den också beständig mot olja och fett. Denna Insats finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-nyloninsats (polyamid)
- Vit
- Hård
- Mycket slitstark
- Ingen flisning ens vid minusgrader
- Beständig mot olja och fett
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm

#### Användningsområden

Justering av arbetsstycken, montering av arbetsstycken med vassa kanter, husmontering, formkonstruktion, anläggning, hallkonstruktioner, stålkonstruktioner, utställningsbyggnad, plåtbearbetning, reparation och underhållsarbete

#### Material

##### Insats

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

#### Orderinformation

Ø	Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
40	45 x 40 x 40	65	4030618301189	AAA905c002	21-04-91-06	3208.040

#### Överensstämmelse

##### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

##### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

##### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."