

## SUPERCRAFT-mjukhammaren • med vibrationsdämpning, ergonomiskt och lackerat handtag av Hickory

3366.070



### Produktbeskrivning

Det rörformade huvudet på SUPER-CRAFT-hammare är fyllt med stålkorn. Resultatet därav är att energin från stålkornen överförs med lätt fördröjning, när hammarens kommer i kontakt med arbetsstycket. Den reducerade återstutsningen gör, att stötkraften absorberas med perfekt verkningsgrad. Resultatet blir inverkan av exceptionell omfattning. Dessutom ger SUPER-CRAFT-hammare möjlighet till arbeten med kraftigt förbättrad säkerhet, reducerad påfrestning på förbindelser och högre ljuddämpning i jämförelse med ordinära stålhammare. Dessa insatser erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den består av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Det ergonomiskt utformade, lackerade och ultrastabila hickoryhandtaget har en vibrationsdämpande effekt. Skyddsmuffen på handtaget fungerar som ett överslagsskydd. En säker förbindelse mellan handtaget och huvudet garanteras av en aluminiumkil och en säkerhetsprint. Alla svetsfogar är helt robotsvetsade. En extremt tät svetsanslutning av förstklassig kvalitet mellan slagplattan och hammarhuvudet hindrar stålkornfyllningen från att tränga ut under maximal belastning. Den slitstarka pulverbeläggningen skyddar mot korrosion. Handtagen och insatserna kan bytas ut. Denna version finns i storlekar från D 20 mm till D 80 mm och som slägga med upp till 9.300 g vikt.

#### Produktegenskaper:

- Ingen återstutsning, för extra kraftiga slag.
- Ljuddämpande och skonsam mot lederna.
- Insatser av specialnylon med maximal styrka.
- Helt robotsvetsade.
- Vibrationsdämpade, ergonomiskt utformade, mycket stabila och lackerade hickoryhandtag.
- Skyddsmuffen på handtaget fungerar som ett överslagsskydd.
- Handtagen och insatserna kan bytas ut.
- Denna version finns i storlekar från D 20 mm till D 80 mm och som slägga med upp till 9.300 g vikt.

#### Användningsområden

Positionering av arbetsdetaljer i skruvstycke, plåtbearbetning, montering av arbetsstycken med vassa kanter, montage / reparatie in de automotive en vrachtwagen branche, byggnadsställningar, riktningsarbeten, husmontering, anläggning, underhållsarbete, inslagning av strängjärn / metallstavar, stämarbeten, stoppning / sadelmakare, hålstansning med håljärn, inslagning av öglor med öljetstämpel, inslagning av krampor

#### Material

##### Handtag

- Hickory

##### Inlägg

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- ljuddämpande
- mycket kraftigt slag

### Orderinformation

Ø		Dimension		Längd x Bredd x Höjd		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			[mm]						
70	150	370		370 x 150 x 70	2215	4030618301653	AAA905c002	21-04-09-16	3366.070

Användningsexempel































## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."