

SUPERCRAFT-släggor • med vibrationsdämpning, ergonomiskt och lackerat handtag av Hickory

3366.081



Produktbeskrivning

Det rörformade huvudet på SUPERCRAFT släggor är fyllt med stålkorn. Resultatet därav är att energin från stålkornen överförs med lätt fördröjning, när hammarens kommer i kontakt med arbetsstycket. Den reducerade återstutsningen gör, att stötkraften absorberas med perfekt verkningsgrad. Resultatet blir inverkan av exceptionell omfattning. Dessutom ger SUPERCRAFT släggor möjlighet till arbeten med kraftigt förbättrad säkerhet, reducerad påfrestning på lederna och högre ljuddämpning i jämförelse med ordinära stålhammare.

Dessa insatser erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garantier maximal styrka med unik hållbarhet. De består av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader.

Det ergonomiskt utformade, lackerade och ultrastabila hickoryhandtaget är ytterst stabilt och har en vibrationsdämpande effekt. Skyddsmuffen på handtaget fungerar som ett överslagsskydd. En säker förbindelse mellan handtaget och huvudet garanteras av en aluminiumkil och en säkerhetssprint. Den slitstarka pulverbeläggningen skyddar mot korrosion. Handtagen och insatserna kan bytas ut.

Denna version finns i tre storlekar: D 80 mm med en totalvikt av 4.410 g, D 100 mm med en totalvikt av 7.050 g och D 100 mm med en totalvikt av 9.300 g.

Produktegenskaper:

- Ingen återstutsning, för extra kraftiga slag.
- Ljuddämpande och skonsam mot lederna.
- Insatser av specialnylon med maximal styrka.
- Vibrationsdämpade, ergonomiskt utformade, mycket stabila och lackerade hickoryhandtag.
- Skyddsmuffen på handtaget fungerar som ett överslagsskydd.
- Handtagen och insatserna kan bytas ut.
- De finns i storlek D 80 mm (totalvikt 4.410 g), D 100 mm (totalvikt 7.050 g) och D 100 mm (totalvikt 9.300 g).

Användningsområden

Formsättning, hallkonstruktioner, stålkonstruktioner, utställningsbyggnad, betongformar, byggnadsställningar, tältställningar, staketkonstruktioner, driva in stålklar, rikttningsarbeten, underhållsarbete, byta däck som fastnat

Material

Handtag

- Hickory

Inlägg

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- ljuddämpande
- mycket kraftigt slag

Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
80	200	880	880 x 200 x 80	4410	4030618301851	AAA938c002	21-04-09-20	3366.081

Användningsexempel



















Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."