

## SUPERCRAFT-mjukhammaren • med vibrationsdämpning, ergonomiskt och lackerat hickoryhandtag och avrundad insats

3366.240



### Produktbeskrivning

I jämförelse med standardserien innehåller denna serie (3366.2) på ena sidan en avrundad slaginsats. Det förhindrar skador på materialet och tryckmärken pga att det inte finns några kanter. Dessa slaginsatser har utmärkta slagegenskaper och garanterar för maximal hållfasthet med längsta brukstid. De består av strängsprutat, extremt homogent material. Jämfört med strängsprutade plast-insatser är de därför väsentligt slitstarkare och motståndskraftigare och splittras inte ens vid minustemperaturer.

SUPERCRAFT-hamrarnas huvudrör är fyllt med stålskrot. Det medför en fördröjning av skrotfyllningen, när klubbans slagyta träffar arbetsstycket. Genom den reducerade återstudsen utnyttjas slagenergin optimalt. På så sätt är mycket kraftiga slag möjliga. Dessutom är arbetet med SUPERCRAFT-hamrar tydligt säkrare, skonsammare för lederna och tystare än med vanliga stålhammare.

Det ergonomiskt utformade, lackerade och mycket stabila hickoryskaftet verkar vibrationsdämpande. Skaftskyddshylsan förebygger felslag. En säker förbindelse mellan skaft och huvud garanteras av en aluminiumkil med säkerhetsstift. Alla svetsömmar är komplett robotsvetsade. En extremt tät och högvärdig svetsförbindelse mellan studsplatta och hammarhuvud förhindrar, att skrotfyllningen kan tränga ut även vid maximal belastning. Den motståndskraftiga pulverlackbesiktningen skyddar mot korrosion. Skaft och slaginsatser är utbytbara. Detta utförande finns i storlekarna D 25 mm, D 30 mm och D 40 mm.

Produktegenskaper:

- Rekylfri, för mycket kraftfulla slag.
- På ena sidan är en avrundad slaginsats inbyggd
- Förhindrar skador och tryckmärken
- Tystgående och skonsam för lederna.
- Slaginsatser av specialnylon med maximal hållfasthet.
- Komplettsvetsad.
- Vibrationsdämpande, ergonomiskt utformat, mycket stabilt och lackerat hickoryskaft.
- Skaftskyddshylsan förebygger felslag.
- Skaft och slaginsatser är utbytbara.
- Finns i D 25 mm, D 30 mm och D 40 mm.

### Användningsområden

Spenglerarbeten, falsning och bockning, stoppning / sadelmakare, inslagning av dubbar

### Material

#### Handtag

- Hickory

#### Inlägg

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- ljuddämpande
- mycket kraftigt slag

### Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
40	115	355	355 x 124 x 42	715	4030618312543	AAA905c002	21-04-09-16	3366.240

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."