

## SUPERCRAFT-mjukhammaren • med handtag av brottsäkert stålrör och ergonomisk, halksäkert grepp

3377.050



### Produktbeskrivning

Det rörformade huvudet på SUPERCRAFT-hammare är fyllt med stålkorn. Resultatet därav är att energin från stålkornen överförs med lätt fördröjning, när hammarens kommer i kontakt med arbetsstycket. Den reducerade återstutsningen gör, att stötkraften absorberas med perfekt verkningsgrad. Resultatet blir inverkan av exceptionell omfattning. Dessutom ger SUPERCRAFT-hammare möjlighet till arbeten med kraftigt förbättrad säkerhet, reducerad påfrestning på förbindelser och högre ljuddämpning i jämförelse med ordinära stålhammare. Dessa utbytbara insatser erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. De består av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Denna version levereras med ett brottsäkert rörhandtag och ett ergonomiskt utformat halkfritt greppområde. Alla svetsfogar är helt robotsvetsade. En extremt tät svetsanslutning av förstklassig kvalitet mellan slagplattan och hammarhuvudet hindrar stålkornfyllningen från att tränga ut under maximal belastning. Den slitstarka pulverbeläggningen skyddar mot korrosion. Denna version finns i storlekar från D 25 mm till D 70 mm.

Produktegenskaper:

- Ingen återstutsning, för extra kraftiga slag.
- Ljuddämpande och skonsam mot lederna.
- Insatser av specialnylon med maximal styrka.
- Brottsäkert rörhandtag av stål med ergonomiskt halkfritt greppområde.
- Helt robotsvetsat.
- Utbytbara insatser.
- Slitstark pulverbeläggning skyddar mot korrosion.
- Finns i storlekar från D 25 mm till D 70 mm.

### Användningsområden

Positioniering och justering av arbetsstycken, montering av arbetsstycken med vassa kanter, riktningensarbeten, husmontering, anläggning, underhållsarbete, montage / reparation in de automotive en vrachtwagen, branche plätbearbetning, uppsättning av takstol

### Material

#### Handtag

- Ståltub med ergonomiskt gummigrepp

#### Inlägg

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- ljuddämpande
- mycket kraftigt slag

### Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
50	120	315	315 x 120 x 50	1150	4030618301721	AAA905c002	21-04-09-16	3377.050

Användningsexempel













## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."