

## SUPERCRAFT-mjukhammaren • med handtag av brottsäkert stålrör, gul fluorescerande beläggning och ergonomisk halsäkert grepp

3377.140



### Produktbeskrivning

Det rörformade huvudet på SUPERCRAFT hammare är fyllt med stålkorn. Resultatet därav är att energin från stålkornen överförs med lätt fördröjning, när hammarens kommer i kontakt med arbetsstycket. Den reducerade återstutsningen gör, att slagkraften absorberas med perfekt verkningsgrad. Resultatet blir inverkan av exceptionell omfattning. Dessutom ger SUPERCRAFT-hammare möjlighet till arbeten med kraftigt förbättrad säkerhet, reducerad påfrestning på förbindelser och högre ljuddämpning i jämförelse med ordinära stålhammare. Dessa utbytbara insatser erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. De består av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Denna version levereras med ett brottsäkert rörhandtag och ett ergonomiskt utformat halkfritt greppområde. Den gula fluorescerande pulverbeläggningen gör det möjligt att snabbt och enkelt hitta mjukhammaren. Alla svetsfogar är helt robotsvetsade. En extremt tät svetsanslutning av förstklassig kvalitet mellan slagplattan och hammarhuvudet hindrar stålkornfyllningen från att tränga ut under maximal belastning. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

- Ingen återstutsning, för extra kraftiga slag.
- Ljuddämpande och skonsam mot lederna.
- Insatser av specialnylon med maximal styrka.
- Brottsäkert rörhandtag av stål med ergonomiskt halkfritt greppområde.
- Helt robotsvetsat.
- Handtagen och insatserna kan bytas ut.
- Tack vare den gula fluorescerande pulverbeläggningen kan verktyget hittas snabbt och enkelt.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

### Användningsområden

Flygplansunderhåll, positionering och justering av lätta arbetsstycken, montering av arbetsstycken med vassa kanter, montage / reparation i de automotive en vrachtwagen branche, plåtbearbetning, rikttningsarbeten, husmontering, anläggning, underhållsarbete, stoppning / sadelmakare, hålstansning med håljärn, inslagning av öglor med öljetstämpel

### Material

#### Handtag

- Ståltub med ergonomiskt gummigrepp

#### Inlägg

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- ljuddämpande
- mycket kraftigt slag

### Orderinformation

Ø			Dimension			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd	[mm]					
40	115	305	305 x 115 x 40		805	4030618309420	AAA905c002	21-04-09-16	3377.140

Användningsexempel











## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."