

SUPERCRAFT-mjukhammaren • med ergonomisk, halksäkrat och brottsäkert tre-komponentshandtag

3399.060



Produktbeskrivning

SUPERCRAFT-hammarnas huvudrör är fyllt med stålskrot. Det medför en fördröjning av skrotfyllningen, när klubbans slagyta träffar arbetsstycket. Genom den reducerade återstudsen utnyttjas slagenergin optimalt. På så sätt är mycket kraftiga slag möjliga. Dessutom är arbetet med SUPERCRAFT-hamrar tydligt säkrare, skonsammare för lederna och tystare än med vanliga stålhammare.

De utbytbara slaginsatserna har utmärkta slagegenskaper och garanterar för maximal hållfasthet med längsta brukstid. De består av strängsprutat, extremt homogent material. Jämfört med strängsprutade plast-insatser är de därför väsentligt slitstarkare och motståndskraftigare och splittras inte ens vid minustemperaturer.

3-Komponent-skaftet innehåller en brottsäker, flexibel kärna av fiberglas, ommantlad med ergonomiskt utformad polypropylen och ett elastomerskikt, som möjliggör ett säkert grepp till och med om händerna är oljiga och fettiga. Den motståndskraftiga pulverlackbesiktningen på huvudet skyddar mot korrosion. Alla svetsömmar är komplett robotsvetsade. En extremt tät och högvärdig svetsförbindelse mellan studsplatta och hammarhuvud förhindrar, att skrotfyllningen kan tränga ut även vid maximal belastning. Detta utförande finns i storlekarna från D 40 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

- Rekylfri, för mycket kraftfulla slag.
- Tystgående och skonsam för lederna.
- Utbytbara slaginsatser av specialnylon med maximal hållfasthet.
- Brottsäkert, glidsäkert 3-komponent-skaft med en kärna av fiberglas
- Komplet robotsvetsad.
- Finns i storlekarna från D 40 mm till D 60 mm

Användningsområden

Montage / reparation in de automotive en vrachtwagen branche, positionieren und justering av arbetsstycken, montering av arbetsstycken med vassa kanter, rikttningsarbeten, husmontering, anläggning, underhållsarbete, plåtbearbetning

Material

Handtag

- Ergonomiskt, halkfritt trekomponent handtag

Inlägg

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- ljuddämpande
- mycket kraftigt slag

Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
60	145	385	392 x 145 x 60	1625	4030618312581	AAA905c002	21-04-09-16	3399.060

Användningsexempel









Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."