

Dorn  
3408.012

## Produktbeskrivning

Halders serier 3408 erbjuder stansar som levereras i tre olika storlekar: D 10 mm, D 12 mm och D 15 mm. På båda sidor försedda med utbytbara, ljuddämpande, mycket slitstarka och splitterfria huvuden av specialnylon gör dessa små hjälpredor det möjligt att arbeta med en stålhammare på ett ytterst säkert och skonsamt sätt.

Produktegenskaper:

- Dessa små hjälpredor är tillverkade av Halder
- Båda ändar är utrustade med utbytbara huvuden av specialnylon, som är mycket slitstarkt och splitterfritt.
- De möjliggör ett säkert och skonsamt arbete med en stålhammare.
- Finns i storlekar D 10 mm, D 12 mm och D 15 mm.

## Användningsområden

Monterings- / reparations- / underhållsarbeten med begränsad åtkomst, passagerar-/nyttfordon

## Material

## Inlägg

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

## Montering

Nylonslag är utbytbara

## Mer information

## Ytterligare produkter

- Fallhammare / stans-set, 4 st

## Orderinformation

Ø		Dimension		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
		Längd x Bredd x Höjd [mm]					
12	170	170 x 12 x 12	130	4030618302063	AAA905c002	21-04-07-02	3408.012

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."