

Fallhammare / stans-set • 4 st

3408s005



Produktbeskrivning

Dessa små av Halder tillverkade hjälpredor är förpackade 4 st i en box. Plastboxen av hög kvalitet garanterar, att produkterna är lätta att förvara och ta med sig. Stansarna och fallhamrarna är i båda ändrar försedda med utbytbara, mycket slitstarka och splitterfria huvuden av specialnylon (art nr 3508.010 / .015 / .020 / .030). De möjliggör på så sätt ett säkert och skonsamt arbete med en stålhammare. Fallhammare är dessutom i själva verket mjukhammare utan handtag, så att användaren kan hålla hammarhuvudet direkt i handen. Lämpliga för användning i situationer, där begränsad åtkomst gör det möjligt att arbeta med en hammare, de är ideala för arbeten med exakt den slagkraften, som behövs för arbeten med minimikraft. Fallhammare erbjuder komfort utan återstudsning tack vare sin stålkorntyllning. Resultatet därav är att energin från stålkorntullen överförs med lätt fördröjning, när hammaren kommer i kontakt med arbetsstycket. Den reducerade återstudsningen gör att slagkraften absorberas med perfekt effekt, så att arbetet kan ske med reducerad belastning på lederna och svagt ljud. Fallhammare gör arbetet mycket mindre ansträngande - i synnerhet i områden med begränsad åtkomst, t ex vid montering, reparationer och underhåll, och vid arbeten som kräver rätt doserad slagkraft.

Produktegenskaper:

- Bonusbox med 4 st, bestående av två fallhammare och två stansar.
- Premium, stabil plastbox, lätt att bära.
- Stansar med diametrar 10 mm och 15 mm (art nr 3408.010 / 3408.015).
- Fallhammare med diametrar 20 mm och 30 mm (art nr 3408.020 / 3408.030).
- Utbytbara, mycket slitstarka och splitterfria huvuden av specialnylon, fastsatta i båda ändrar.
- Möjliggör ett säkert och skonsamt och ljuddämpande arbete med en stålhammare.
- Fallhamrarna är också utan återstudsning.
- Möjliggör exakt användning av slagkraften.
- Lösningen för arbete i områden med begränsad åtkomst.

Material

Inlägg


- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

Mer information

Ytterligare produkter

- Drivdon, studsfri
- Dorn

Orderinformation

Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
230 x 45 x 180	1220	4030618312109	AAA905c002	21-04-09-16	3408s005

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."