

## SUPERCRAFT-insats för SUPERCRAFT-mjukhammare

3508.050



## Produktbeskrivning

Nyloninsatserna till SUPERCRAFT-mjukhammare (serie 3508) med sin hårdhet av ca 73 shore D är mycket hårda. Dessa vita polyamidinsatser erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. De består av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. De tål de höga slagkrafterna från mjukhammare utan återstudsning. Dessutom är de beständiga mot olja och fett och används också på SUPERCRAFT-slåggor, stansar och fallhammare. Dessa insatser finns i storlekar från D 10 mm till D 100 mm..

Produktegenskaper:


- SUPERCRAFT-nyloninsats (polyamid).
- Vit.
- Hård.
- Mycket slitstark.
- Ingen flisning ens vid minusgrader.
- Beständig mot olja och fett.
- Finns i storlekar från D 10 mm till D 100 mm.

## Material

## Insats

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- ljuddämpande
- mycket kraftigt slag

## Orderinformation

Ø	Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
50	50 x 50 x 27	55	4030618301936	AAA905c002	21-04-91-06	3508.050

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."