

Vriden Klyvkil • inklusive behändig transportlåda av plast

3556.260



Produktbeskrivning

Perfekt vriden i 20° erbjuder den smidda och solida spiralformade klyvkilen en stor mängd klyvningsverkan och kommer inte ens att dra sig undan från klyvning av kvistigt trä. Slagplattan är slipad och avfasad. Trots sin vikt av 3.100 g möjliggör de påsatta ribborna på sidorna säker hantering och att kilen kan sättas in i träet. Lutande spår hindrar kilen från att studsa tillbaka - även i fryset trä. Dess orange pulverbeläggning gör att det alltid är enkelt att hitta kilen. En lämplig box av specialplast erbjuder säker transport. Den kan användas som perfekt komplettering till SIMPLEX-klyvsläggan (art nr 3007.160), SIMPLEX-släggor (art nr 3007.081-141) och andra skogssläggor från Halder (art nr 3366.0S3-0S6).

Produktegenskaper:

- Solid, smidd vriden klyvkil med kraftfull klyvningsverkan.
- Vikt 3.100 g.
- Påsatta ribbor på sidorna för säker hantering.
- Lutande spår hindrar kilen från att studsa tillbaka - även i fryset trä.
- Syns lätt tack vare orange pulverbeläggning.
- Perfekt i kombination med Halders släggor och SIMPLEX klyvsläggan.
- Inklusive transportbox av plast.

Användningsområden

Dela 1 meter långa stockar

En hög klyvningsverkan uppnås genom den optimala vridningen i 20°, optimalt användbar i kombination med SIMPLEX-klyvsläggan och SIMPLEX-släggor, solid vriden klyvkil av smitt värmebehandlat stål, slipat slagplåt med avfasning, skärkanten är blankslipad, med styrspår, smidda diagonala spår och smidda påsatta ribbor på sidorna.

Material

- Värmebehandlat stål, polerad slagyta

Mer information

Not

Driv in stålkilar endast med en mjukhammare med plast slag. Slå stål på stål kan resultera i splittring.

Orderinformation

Dimension		Längd x Bredd x Höjd [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
Längd	Bredd						
260	50	260 x 50 x 66	3100	4030618302803	EAC448c004	21-04-19-02	3556.260

Användningsexempel







Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."