

MAXXCRAFT Hammare • i enlighet med DIN 1041

3666.005



Produktbeskrivning

Patenterad gummi anslutning mellan huvudet och handtaget minskar både återslag och buller märkbart och garanterar den fulla effekten på arbetsstycket, arbetet mindre tröttande, skonsam mot lederna på grund av mindre vibrationer och en minskad återhämtning, extra stort skyddande handtag med gummibeläggning

Användningsområden

Används vanligen inom industri och handel, dvs överallt, där konventionella DIN låsmedshammare har använts fram till nu.

Material

Hammarhuvud

- Högvärdigt specialstål, smitt

Handtag

- Hickory

Orderinformation

Beskrivning	Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
MAXXCRAFT 500	116	320	4030618303060	AAA904c002	21-04-09-15	3666.005

Användningsexempel







Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."