

SIMPLEX mjuka hammare • TPE mjuk; med förstärkt gjutjärnshölje och fiberglashandtag

3701.030



Produktbeskrivning

Simplex-serien 3701 är utrustad med de blå, TPE-mjuka slagen (serie 3201) på båda sidor. Det här slaget är det mjukaste i SIMPLEX-serien och erbjuder stark stötdämpning för arbete på ömtåliga material. Till skillnad från konventionella gummihammare så lämnar den inte efter sig något oönskat, svart avtryck.

Det svarta, förstärkta gjutstålshöljet ger större stabilitet tack vare de förstörade väggjocklekarna och stöttorna. Ökningen i vikt säkerställer större slagkraft.

Extremt robust och hållbar, glasfiberhandtaget erbjuder exceptionellt brottmotstånd. Den är ergonomiskt formad och har ett halkfritt handtag. Den har en slät yta och är oorganisk (ej fukt känslig).

I linje med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan eftermonteras. Detta innebär besparingar i både pengar och resurser.

Denna version finns i storlekar från D30mm till D80mm,

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med mjuk TPE-insats (blå, inga fläckar, kraftig stötdämpning) på båda sidor..
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D30mm till D80mm.

Användningsområden

för mycket känsliga material, trädgård och markanläggning, golvkakling, naturstenarbete, möbelmontering, gipsväggkonstruktioner, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri

Material

Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

Inlägg

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

Orderinformation

| Ø | Längd | Bredd | Höjd | Längd x Bredd x Höjd | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.nr. |
|----|-------|-------|------|----------------------|-----|---------------|----------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | [mm] |
| 30 | 90 | 300 | | 300 x 90 x 34 | 450 | 4030618303329 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3701.030 |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."